





80-16305-X
Clear lacquer
Klarlack
Naturel




Before assembling this product, please ensure that all the components supplied comply with the list on this page. All Screw-type fittings can be tightened with this tool.



Avant de commencer l'assemblage, veuillez contrôler si tous les objets indiqués sont présents. Tous les vis peuvent être serrés par cet outil.



Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, kontrollieren Sie ob alle auf der Zeichnung angegebenen Teile vorhanden sind. Bitte verwenden Sie zur Montage einen Kreuzschraubenzieher und den beiliegenden Innensechskantschlüssel.



Ware-nr.
Part no.
Réf No

Siehe Bild-nr.
See picture no.
Image no

Stck.
Qty.
Qté.

Mass
Dim.
Dim.

Panneau décoratif
Blende
Filling

1571x89x26

K
1571x89x8

12-02608633-1 2 stck/pcs. 12-02608632-1 2 stck/pcs. 12-06808631-1 2 stck/pcs.

A 863x115x26 B 863x89x26 C 863x115x26 D 863x89x8

E 1967x115x26 F 647x63x63 G 647x63x63 H 1967x89x26 N 1182x89x26

1305-19672-1 2 stck/pcs. 12-06306472-1 2 stck/pcs. 12-06306471-1 2 stck/pcs. 12-02619676-1 2 stck/pcs.

Z1 Ø7x100 mm. Z2 M8x110 mm. Z10 Ø7x60 mm. Z11 Ø6.3x22 mm. Z12 M10x12 mm.

Z3 Ø4x30 mm. Z4 M8/Ø12x18 mm. Z5 Ø10x50 mm. Z6 Ø8 mm. Z13 Ø3x20 mm. Z14 Ø4x25 mm. Z15 M10 Ø15x28 mm.

Z7 Ø10 mm. Z8 Ø16 mm. Z9 5 mm. Z16 20x20x16 mm. Z17 26 mm. Z18 M10/Ø10x115 mm. Z19 Ø10x28 mm.

3909-70100 14 stck/pcs. 3913-08110 4 stck/pcs. 3909-70060 10 stck/pcs. 3907-63022 3 stck/pcs. 3917-10012 4 stck/pcs.

Z11 Ø7x60 mm. Z12 M10x12 mm. Z13 Ø3x20 mm. Z14 Ø4x25 mm. Z15 M10 Ø15x28 mm.

3901-40030 36 stck/pcs. 3922-08018 4 stck/pcs. 3930-10050 36 stck/pcs. 3938-000081-1 4 stck/pcs.

Z16 20x20x16 mm. Z17 26 mm. Z18 M10/Ø10x115 mm. Z19 Ø10x28 mm.

3938-00010-1 8 stck/pcs. 3938-00016-1 8 stck/pcs. 4033-005 1 stck/pcs. 4008-021 3 stck/pcs. 4007-014 2 stck/pcs. 3934-10115 4 stck/pcs. 3933-15028 4 stck/pcs.

Z20 5 mm. Z21 20x20x16 mm. Z22 26 mm. Z23 M10/Ø10x115 mm. Z24 Ø10x28 mm.

Z25 5 mm. Z26 20x20x16 mm. Z27 26 mm. Z28 M10/Ø10x115 mm. Z29 Ø10x28 mm.

Z30 5 mm. Z31 20x20x16 mm. Z32 26 mm. Z33 M10/Ø10x115 mm. Z34 Ø10x28 mm.

Z35 5 mm. Z36 20x20x16 mm. Z37 26 mm. Z38 M10/Ø10x115 mm. Z39 Ø10x28 mm.

Z40 5 mm. Z41 20x20x16 mm. Z42 26 mm. Z43 M10/Ø10x115 mm. Z44 Ø10x28 mm.

Z45 5 mm. Z46 20x20x16 mm. Z47 26 mm. Z48 M10/Ø10x115 mm. Z49 Ø10x28 mm.

Z50 5 mm. Z51 20x20x16 mm. Z52 26 mm. Z53 M10/Ø10x115 mm. Z54 Ø10x28 mm.

Z55 5 mm. Z56 20x20x16 mm. Z57 26 mm. Z58 M10/Ø10x115 mm. Z59 Ø10x28 mm.

Z60 5 mm. Z61 20x20x16 mm. Z62 26 mm. Z63 M10/Ø10x115 mm. Z64 Ø10x28 mm.

Z65 5 mm. Z66 20x20x16 mm. Z67 26 mm. Z68 M10/Ø10x115 mm. Z69 Ø10x28 mm.

Z70 5 mm. Z71 20x20x16 mm. Z72 26 mm. Z73 M10/Ø10x115 mm. Z74 Ø10x28 mm.

Z75 5 mm. Z76 20x20x16 mm. Z77 26 mm. Z78 M10/Ø10x115 mm. Z79 Ø10x28 mm.

Z80 5 mm. Z81 20x20x16 mm. Z82 26 mm. Z83 M10/Ø10x115 mm. Z84 Ø10x28 mm.

Z85 5 mm. Z86 20x20x16 mm. Z87 26 mm. Z88 M10/Ø10x115 mm. Z89 Ø10x28 mm.

Z90 5 mm. Z91 20x20x16 mm. Z92 26 mm. Z93 M10/Ø10x115 mm. Z94 Ø10x28 mm.

Z95 5 mm. Z96 20x20x16 mm. Z97 26 mm. Z98 M10/Ø10x115 mm. Z99 Ø10x28 mm.

Z100 5 mm. Z101 20x20x16 mm. Z102 26 mm. Z103 M10/Ø10x115 mm. Z104 Ø10x28 mm.

Z105 5 mm. Z106 20x20x16 mm. Z107 26 mm. Z108 M10/Ø10x115 mm. Z109 Ø10x28 mm.

Z110 5 mm. Z111 20x20x16 mm. Z112 26 mm. Z113 M10/Ø10x115 mm. Z114 Ø10x28 mm.

Z115 5 mm. Z116 20x20x16 mm. Z117 26 mm. Z118 M10/Ø10x115 mm. Z119 Ø10x28 mm.

Z120 5 mm. Z121 20x20x16 mm. Z122 26 mm. Z123 M10/Ø10x115 mm. Z124 Ø10x28 mm.

Z125 5 mm. Z126 20x20x16 mm. Z127 26 mm. Z128 M10/Ø10x115 mm. Z129 Ø10x28 mm.

Z130 5 mm. Z131 20x20x16 mm. Z132 26 mm. Z133 M10/Ø10x115 mm. Z134 Ø10x28 mm.

Z135 5 mm. Z136 20x20x16 mm. Z137 26 mm. Z138 M10/Ø10x115 mm. Z139 Ø10x28 mm.

Z140 5 mm. Z141 20x20x16 mm. Z142 26 mm. Z143 M10/Ø10x115 mm. Z144 Ø10x28 mm.

Z145 5 mm. Z146 20x20x16 mm. Z147 26 mm. Z148 M10/Ø10x115 mm. Z149 Ø10x28 mm.

Z150 5 mm. Z151 20x20x16 mm. Z152 26 mm. Z153 M10/Ø10x115 mm. Z154 Ø10x28 mm.

Z155 5 mm. Z156 20x20x16 mm. Z157 26 mm. Z158 M10/Ø10x115 mm. Z159 Ø10x28 mm.

Z160 5 mm. Z161 20x20x16 mm. Z162 26 mm. Z163 M10/Ø10x115 mm. Z164 Ø10x28 mm.

Z165 5 mm. Z166 20x20x16 mm. Z167 26 mm. Z168 M10/Ø10x115 mm. Z169 Ø10x28 mm.

Z170 5 mm. Z171 20x20x16 mm. Z172 26 mm. Z173 M10/Ø10x115 mm. Z174 Ø10x28 mm.

Z175 5 mm. Z176 20x20x16 mm. Z177 26 mm. Z178 M10/Ø10x115 mm. Z179 Ø10x28 mm.

Z180 5 mm. Z181 20x20x16 mm. Z182 26 mm. Z183 M10/Ø10x115 mm. Z184 Ø10x28 mm.

Z185 5 mm. Z186 20x20x16 mm. Z187 26 mm. Z188 M10/Ø10x115 mm. Z189 Ø10x28 mm.

Z190 5 mm. Z191 20x20x16 mm. Z192 26 mm. Z193 M10/Ø10x115 mm. Z194 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.





Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.

Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.



Z195 5 mm. Z196 20x20x16 mm. Z197 26 mm. Z198 M10/Ø10x115 mm. Z199 Ø10x28 mm.



5 Screw the bolt Z18 into the leg, until the ring on the bolt is flush with the end of the leg.

Der Verbindungsbalzen Z18 wird eingeschraubt, bis der markierte Ring mit der Oberkante des Pfostens bündig ist.


Visser le goujon dans le pied jusqu'à ce que l'anneau gravé soit à fleur avec le bois













If the leg is loose after assembly, loosen the screw Z12 slightly, until the lower leg can be turned 1 time around clockwise. Then tighten the Z12 screw again.

Wenn die Pfosten nicht fest genug angezogen sind, muss die Schraube Z12 leicht gelöst werden, bis der untere Pfosten 1 Mal rechts herum gedreht werden kann. Dann muss die Schraube Z12 wieder gespannt werden.

Si les deux montants de pied ne sont pas suffisamment serrés, il convient de desserrer légèrement la vis Z12, jusqu'à pouvoir tourner la partie inférieure du pieds 1 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite reserrer la vis Z12







Push
Drücken
Appuyer

